

**RIM 3 110/230VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****插图类似****通用订货数据**

版本	RIDERSERIES RCL, LED模块, 额定控制电压: 110... 230 V UC, 插拔联接
订货号	<a href="#">8691030000</a>
类型	RIM 3 110/230VUC
GTIN (EAN)	4032248361717
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">CXL 63G</a>

**RIM 3 110/230VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223759

**尺寸和重量**

深	34.5 mm
高度	9 mm
宽度	12.5 mm
净重	3.04 g

深度 (英寸)	1.3583 inch
高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度 (英寸)	0.4921 inch

**温度**

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**额定数据UL**

cURus 证书号	E223759
-----------	---------

**控制侧**

额定控制电压	110...230 V UC	状态显示	红色 LED
--------	----------------	------	--------

**基本信息**

颜色编码	黑色
------	----

**详细标准及认证情况**

标准	UL508	cURus 证书号	E223759
----	-------	-----------	---------

**联接参数**


导线连接方式	插拔联接
--------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

接线图

## 接线图



## **Dimensional drawing**

