

RIM 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

通用订货数据

版本	RIDERSERIES RCL, LED模块, 额定控制电压: 110... 230 V UC, 插拔联接
订货号	8691030000
类型	RIM 3 110/230VUC
GTIN (EAN)	4032248361717
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2025-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	CXX L 63G

RIM 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223759

尺寸和重量

深	34.5 mm	深度 (英寸)	1.3583 inch
高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	3.04 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

cURus 证书号	E223759
-----------	---------

控制侧

额定控制电压	110...230 V UC	状态显示	红色 LED
--------	----------------	------	--------

基本信息

颜色编码	黑色
------	----

详细标准及认证情况

标准	UL508	cURus 证书号	E223759
----	-------	-----------	---------

联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing

