

RIM 2 24/60VDC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | RIDERSERIES RCL, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 24...60 V DC, 插拔联接 |
| 订货号 | 8713730000 |
| 类型 | RIM 2 24/60VDC GN |
| GTIN (EAN) | 4032248389889 |
| 数量 | 10 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 最后下单日期 | 2026-03-30T00:00:00+02:00 |
| 替代产品 | CXX LD 42G |

RIM 2 24/60VDC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223759

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 34.5 mm | 深度 (英寸) | 1.3583 inch |
| 高度 | 9 mm | 高度 (英寸) | 0.3543 inch |
| 宽度 | 12.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.4921 inch |
| 净重 | 2.8 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------------|
| 存储温度 | -40 °C...70 °C | 环境温度 | -40 °C...70 °C |
| 工作温度 | | 湿度 | 40°C / 93% 相对湿度, 无凝结 |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |

额定数据UL

| | |
|-----------|---------|
| cURus 证书号 | E223759 |
|-----------|---------|

控制侧

| | | | |
|--------|--------------|------|--------|
| 额定控制电压 | 24...60 V DC | 状态显示 | 绿色 LED |
| 保护电路 | 飞轮二极管 | | |

基本信息

| | |
|------|----|
| 颜色编码 | 黑色 |
|------|----|

详细标准及认证情况

| | | | |
|----|-------|-----------|---------|
| 标准 | UL508 | cURus 证书号 | E223759 |
|----|-------|-----------|---------|

联接参数

| | |
|--------|------|
| 导线连接方式 | 插拔联接 |
|--------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

RIM 2 24/60VDC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing

