


RIM 3 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

通用订货数据

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 版本         | RIDERSERIES RCL, LED模块, 额定控制电压: 6...24 V UC, 插拔联接 |
| 订货号        | <a href="#">8713750000</a>                        |
| 类型         | RIM 3 6/24VUC GN                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248390120                                     |
| 数量         | 10 items                                          |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                          |
| 有效期        | 2026-03-30T00:00:00+02:00                         |
| 替代产品       | <a href="#">CXX L 61G</a>                         |

## RIM 3 6/24VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223759

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 34.5 mm | 深度 (英寸) | 1.3583 inch |
| 高度 | 9 mm    | 高度 (英寸) | 0.3543 inch |
| 宽度 | 12.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.4921 inch |
| 净重 | 3 g     |         |             |

## 温度

|      |                      |      |                |
|------|----------------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...70 °C       | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 湿度   | 40°C / 93% 相对湿度, 无凝结 |      |                |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |

## 额定数据UL

|           |         |
|-----------|---------|
| cURus 证书号 | E223759 |
|-----------|---------|

## 控制侧

|        |             |      |        |
|--------|-------------|------|--------|
| 额定控制电压 | 6...24 V UC | 状态显示 | 绿色 LED |
|--------|-------------|------|--------|

## 基本信息

|      |    |
|------|----|
| 颜色编码 | 黑色 |
|------|----|

## 详细标准及认证情况

|    |       |           |         |
|----|-------|-----------|---------|
| 标准 | UL508 | cURus 证书号 | E223759 |
|----|-------|-----------|---------|

## 联接参数

|        |      |
|--------|------|
| 导线连接方式 | 插拔联接 |
|--------|------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |


## RIM 3 6/24VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸

### 接线图



### Dimensional drawing

