


RIM 4 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片**插图类似****通用订货数据**

版本	RIDERSERIES RCL, LED模块, 保护型变阻器, 额定控制电压: 6...24 V UC, 插拔联接
订货号	8713780000
类型	RIM 4 6/24VUC GN
GTIN (EAN)	4032248390151
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	CXX V 71

RIM 4 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223759

尺寸和重量

深	34.5 mm	深度 (英寸)	1.3583 inch
高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	2.8 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

额定数据UL

cURus 证书号	E223759
-----------	---------

控制侧

额定控制电压	6...24 V UC	状态显示	绿色 LED
保护电路	压敏电阻		

基本信息

颜色编码	黑色
------	----

详细标准及认证情况

标准	UL508	cURus 证书号	E223759
----	-------	-----------	---------

联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 4 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing

