

**WGZ 24Vdc 0.5...5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



WAVGUARD 为可选配的电子熔丝，  
 可消除并联电流通路上单路故障的不良影响，只切断故障的电路。  
 可远程复位。  
 具有状态监测指示与触点信号。  
 WAVEGUARD 熔丝适用于 1.6 到 8 A 之间的额定电流。  
 魏德米勒也提供可调节额定电流范围为 0.5...5 A 的产品。

**通用订货数据**

版本	WAVEguard, 电子保险丝
订货号	<a href="#">8727630000</a>
类型	WGZ 24Vdc 0.5...5A
GTIN (EAN)	4032248406937
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2016-12-31T00:00:00+01:00
替代产品	<a href="#">WGS 24Vdc 0.5...5A</a>

## WGZ 24Vdc 0.5...5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E230683

## 尺寸和重量

深	92.4 mm	深度 (英寸)	3.6378 inch
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	22.5 mm	宽度 (英寸)	0.8858 inch
净重	103 g		

## 温度

存储温度	-20 °C...85 °C	工作温度	0 °C...55
------	----------------	------	-----------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据UL

cURus 证书号 E230683

## 输入

额定控制电压	24 V DC	导线连接方式	弹片联接
复位	脉冲 > 100 ms +24 V, 下降 法兰 开启状态	额定电流	0.5...5 A 可调节

## 输出

导线连接方式	弹片联接	报告延时	3.5 ms typ.
状态继电器/变换器触点	常闭触点 最大50 V / 0.05 A ; 仅用于低电压 !		

## 通用参数

重量	100 g	标准	DIN EN 50178
防护等级	IP20	操作显示	LED 绿色: 正常, LED 红色: 已触发
滑动开关	关闭状态 - 10 s 等待 - 开启 状态 ; 开启 / 关闭		

## 信号通信

操作显示 LED 绿色: 正常, LED 红色:  
已触发

**WGZ 24Vdc 0.5...5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类

ETIM 8.0

EC001080


WGZ 24Vdc 0.5...5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

图纸

开关符号



横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	ZQV 2.5N/2 GE	版本
订货号	<a href="#">1693800000</a>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/2 RT	版本
订货号	<a href="#">1717900000</a>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/2 BL	版本
订货号	<a href="#">1717990000</a>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/2 SW	版本
订货号	<a href="#">1718080000</a>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
数量	60 ST	