

RS PB-DP T SUB-D


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP20 T 型件 PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP 分配器方便用户将其接入电气柜。

可以装在 TS32/35 导轨上，也可以联接标准 PROFIBUS-DP 线路。可以将分支线联接在接口旁边。分支线应尽量短。件号 8788580000 允许您通过一个 9-回路 Sub-D 插座联接一个分析/编程装置。

- T 型件的功能
- 良好的屏蔽接触
- 有许多空间用于总线联接
- 安装在 TS32/35 导轨上

通用订货数据

版本	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
订货号	8788580000
类型	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
数量	1 items

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	43 mm	高度 (英寸)	1.6929 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	76.2 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

通用参数

回路数	6	联接类型 2	9 针 SUB-D 插座 (母头)
联接类型	螺钉联接	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	4.5 mm	最大压接面积	2.5 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²	额定电压	50 V
防护等级	IP20	污染等级	2
端口 1	Profibus-DP T-connector	端口 2	螺钉
导线外径	-		

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图

