



#### 魏德米勒提供下述功能模块：

- 带封闭式电子外壳 EG2 的开关及按钮模块
- 带封闭式电子外壳 EG2 的整流器及熔丝模块
- 功能 AND、NAND、OR 和 NOR 的逻辑模块
- 40路二级管模块
- 电气元件的安装模块
- 串联接口转换器，以及 AD / DA 转换器

#### 通用订货数据

版本	JACKPAC, 继电器模块, 额定控制电压: 18...24...30 V DC, 持续电流: 2 A, M12插头/插座, A编码
订货号	<a href="#">8794120000</a>
类型	JP TEST
GTIN (EAN)	4032248483969
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-11-30T00:00:00+01:00

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

高度	14.4 mm	高度 (英寸)	0.5669 inch
宽度	36 mm	宽度 (英寸)	1.4173 inch
长度	83 mm	长度 (英寸)	3.2677 inch
净重	34.5 g		

## 温度

存储温度 -25 °C...70 °C 工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## 输入

额定控制电压	18...24...30 V DC	额定控制电压	24 V DC ± 25 %
直流额定电流	2.2 mA (LED)	状态显示	绿色 LED

## 控制侧

额定控制电压 18...24...30 V DC 状态显示 绿色 LED

## 输出

持续电流	电流	2 A
持续电流	2 A	

## 负载侧

持续电流 2 A

## 基本信息

颜色编码 灰色

## 绝缘设计

防护等级 IP20

## 绝缘设计

防护等级 IP20

## 技术数据


### 联接参数

导线连接方式 M12插头/插座, A编码

### 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

图纸



## 附件

## PUR/无卤 黑色(U)



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。我们的研发团队对上述问题进行了集中探索，设计出一系列特制M8和M12传感器/执行器电缆，总有一款适合您。没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们交流！

## 通用订货数据

类型	SAIL-M12GM12G-5-0.3U	版本
订货号	<a href="#">9457340030</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 0.3 m, 针式 直 - 孔
GTIN (EAN)	4008190311230	式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M12GM12G-5-0.6U	版本
订货号	<a href="#">9457340060</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 0.6 m, 针式 直 - 孔
GTIN (EAN)	4008190311247	式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M12GM12G-5-1.5U	版本
订货号	<a href="#">9457340150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 直 - 孔
GTIN (EAN)	4008190311278	式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

## Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能



## 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty®由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

## 通用订货数据

类型	SCREWTY-M12-DM	版本
订货号	<a href="#">1900001000</a>	Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN)	4032248436408	
数量	1 ST	

## 附件

## 分线盒



## 通用订货数据

类型	SAI-Y-5S PARA 2M12	版本
订货号	<a href="#">1783430000</a>	Y- 插头, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248183364	
数量	1 ST	

## JACKPAC® 配件



魏德米勒是国际领先的联接器供应商之一。该产品系列的一个重要部分是圆形联接器，即魏德米勒以 SAI 冠名的产品。在 SAI 产品的开发过程中，魏德米勒的工程师团队一直坚持理性和成本效益的安装理念，并通过与关键客户积极展开合作，推出了以性能和优质引领全球市场的产品，广受用户好评。其中的一个示例即为 Jackpac® 产品系列。这些模块是防水的信号转换器。

## 通用订货数据

类型	JP CLIP M	版本
订货号	<a href="#">8778490000</a>	JACKPAC, 继电器模块
GTIN (EAN)	4032248448418	
数量	10 ST	