

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供下述功能模块：

- 带封闭式电子外壳 EG2 的开关及按钮模块
- 带封闭式电子外壳 EG2 的整流器及熔丝模块
- 功能 AND、NAND、OR 和 NOR 的逻辑模块
- 40路二极管模块
- 电气元件的安装模块
- 串联接口转换器，以及 AD / DA 转换器

通用订货数据

版本	JACKPAC, 继电器模块, 额定控制电压: 18...24...30 V DC, 持续电流: 2 A, M12插头/插座, A编码
订货号	8794120000
类型	JP TEST
GTIN (EAN)	4032248483969
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-11-30T00:00:00+01:00

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	14.4 mm	高度 (英寸)	0.5669 inch
宽度	36 mm	宽度 (英寸)	1.4173 inch
长度	83 mm	长度 (英寸)	3.2677 inch
净重	34.5 g		

温度

存储温度	-25 °C...70 °C	工作温度	
------	----------------	------	--

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

输入

额定控制电压	18...24...30 V DC	额定控制电压	18 V...24 V...30 V DC ± 25 %
直流额定电流	2.2 mA (LED)	状态显示	绿色 LED

控制侧

额定控制电压	18...24...30 V DC	状态显示	绿色 LED
--------	-------------------	------	--------

输出

持续电流	电流	2 A
持续电流	2 A	

负载侧

持续电流	2 A
------	-----

基本信息

颜色编码	灰色
------	----

绝缘设计

防护等级	IP20
------	------

绝缘设计

防护等级	IP20
------	------

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


技术数据

联接参数

导线连接方式 M12插头/插座, A编码

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



PUR/无卤 黑色(U)



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。我们的研发团队对上述问题进行了集中探索，设计出一系列特制M8和 M12传感器/执行器电缆，总有一款适合您。没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们联系！

通用订货数据

类型	SAIL-M12GM12G-5-0.3U	版本
订货号	9457340030	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 0.3 m, 针式直 - 孔
GTIN (EAN)	4008190311230	式直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M12GM12G-5-0.6U	版本
订货号	9457340060	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 0.6 m, 针式直 - 孔
GTIN (EAN)	4008190311247	式直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-M12GM12G-5-1.5U	版本
订货号	9457340150	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式直 - 孔
GTIN (EAN)	4008190311278	式直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具
Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty®由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

类型	SCREWTY-M12-DM	版本
订货号	1900001000	Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN)	4032248436408	
数量	1 ST	

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件


分线盒



通用订货数据

类型	SAI-Y-5S PARA 2M12	版本	
订货号	1783430000	Y- 插头, M12, 信号倍增器	
GTIN (EAN)	4032248183364		
数量	1 ST		

JACKPAC® 配件



魏德米勒是国际领先的连接器供应商之一。该产品系列的一个重要部分是圆形连接器，即魏德米勒以 SAI 冠名的产品。在 SAI 产品的开发过程中，魏德米勒的工程师团队一直坚持理性和成本效益的安装理念，并通过与关键客户积极展开合作，推出了以性能和优质引领全球市场的产品，广受用户好评。其中的一个示例即为 Jackpac® 产品系列。这些模块是防水的信号转换器。

通用订货数据

类型	JP CLIP M	版本	
订货号	8778490000	JACKPAC, 继电器模块	
GTIN (EAN)	4032248448418		
数量	10 ST		