

RS PB-DP T


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP20 T 型件 PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP 分配器方便用户将其接入电气柜。

可以装在 TS32/35 导轨上，也可以联接标准 PROFIBUS-DP 线路。可以将分支线联接在接口旁边。分支线应尽量短。件号 8788580000 允许您通过一个 9-回路 Sub-D 插座联接一个分析/编程装置。

- T 型件的功能
- 良好的屏蔽接触
- 有许多空间用于总线联接
- 安装在 TS32/35 导轨上

通用订货数据

版本	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
订货号	8800040000
类型	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	43 mm	高度 (英寸)	1.6929 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	65.8 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

回路数	6	联接类型	螺钉联接
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	4.5 mm
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
额定电压	50 V	防护等级	IP20
污染等级	2	端口 1	Profibus-DP T-connector
端口 2	螺钉	导线外径	-

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

图纸

接线图

