

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



可通过一个 10 极扁平电缆连接器或 15 极 Sub-D 连接器联接至 MICROSERIE RELAYS 的特殊适配器

通用订货数据

版本	适配器, MICRO接口, 插头 IEC 60603/DIN41612, 螺钉联接
订货号	8800220000
类型	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-02-10T00:00:00+01:00

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	61 mm	深度 (英寸)	2.4016 inch
高度	42 mm	高度 (英寸)	1.6535 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
净重	27.46 g		

温度

存储温度	-20...85 °C	工作温度	0...50 °C
------	-------------	------	-----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6aI, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc

Anschluss Daten

电源电压	max. 30 V AC/DC
------	-----------------

测量数据

工作电压	30 V UC	每个通道的最大电流	0.5 A
总额定电流	2 A		

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 50 V AC
过压等级	III	污染等级	2
隔离测试交流电压	0.35 kV		

供电

联接类型	螺钉联接
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		