


MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



可通过一个 10 极扁平电缆联接器或 15 极 Sub-D 联接器联接至 MICROSERIE RELAYS 的特殊适配器

通用订货数据

版本	适配器, MICRO接口, 插头 IEC 60603/DIN41612, 螺钉联接
订货号	8800230000
类型	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
数量	10 items

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	98 mm	高度 (英寸)	3.8583 inch
宽度	88 mm	宽度 (英寸)	3.4646 inch
净重	32 g		

温度

存储温度	-20...85 °C	工作温度	0...50 °C
------	-------------	------	-----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

Anschluss Daten

电源电压	max. 30 V AC/DC
------	-----------------

测量数据

工作电压	30 V UC	每个通道的最大电流	0.5 A
额定电流	2 A		

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 50 V AC
过压等级	III	污染等级	2
隔离测试交流电压	0.35 kV		

供电

联接类型	螺钉联接
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

开关符号

