

## IE-S-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



接线盒，为SnapIn接插件设计，Var.6 符合 IEC 61076-3-106 塑料

### 通用订货数据

版本	连接插头. 接线箱, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010), 类型 6 符合 IEC 61076-3-106
订货号	<a href="#">8808370000</a>
类型	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	403224850595 1
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 90 g

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

颜色编码	浅灰	外壳基本材料	PA 66, UL 94: V-0
安装方式	地面安装, 用于任意飞行的连接, 墙体安装	防护等级	IP67
插拔次数	750	构成	接线盒可旋紧 包括 RJ45 模块, 带 切割夹紧技术
布线	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B		

## 通用标准

证书号 (DNV)	TAE00003EW	连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 6
-----------	------------	-------	------------------------

## 技术数据 RJ 45 模块

布线	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
----	--------------------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

图纸

尺寸图



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

组合式插头压接工具



用于WE和DEC系列接插件的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 一件工具含有三项功能

通用订货数据

类型	TT 8 RS MP 8	版本	
订货号	<a href="#">9202800000</a>	压接工具, 端头的压接工具	
GTIN (EAN)	4032248512072		
数量	1 ST		

Sets - RJ45

SnapIn 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var. 6 , 塑料, 带 RJ45 插芯



通用订货数据

类型	IE-P-IP67	版本	
订货号	<a href="#">8808380000</a>	连接插头, 插头, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 类型 6 符合 IEC 61076-3-106	
GTIN (EAN)	4032248505968		
数量	1 ST		