


**IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

使用魏德米勒的接线模块，无需占用有限的空间进行缆线库存也能修复或更换故障电缆。

**通用订货数据**

版本	连接模块, 7 类 (ISO/IEC 11801), IP20
订货号	<a href="#">8808410000</a>
类型	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
数量	1 items

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
宽度	37 mm	宽度 (英寸)	1.4567 inch
长度	112 mm	长度 (英寸)	4.4094 inch
净重	155 g		

**温度**

存储温度	工作温度
------	------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PB47 USB /M12 I通用参数**

端口 1	IDC	端口 2	IDC
物品描述	连接模块	颜色编码	灰色
外壳基本材料	全屏蔽的金属外壳	目录册	7 类 (ISO/IEC 11801)
最小护套直径	5.5 mm	最大护套直径	9.6 mm
安装方式	墙体安装	屏蔽	永久 360° 屏蔽连接, 其中张力释放分隔

防护等级	IP20
------	------

**分类**

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**附件**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**双绞线印压工具****双绞线印压工具  
用于接线板的不同切割机**

- AT&T 的 110 型
- 66 型
- Krone 及用于 630A6 电话接线盒的 LSA Plus 型（标准和剪切功能）

**通用订货数据**

类型	PUNCH DOWN TOOL PDT	版本
订货号	<a href="#">9013970000</a>	附件, 端头的压接工具
GTIN (EAN)	4008190887957	
数量	1 ST	