

**IE-CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



导通电阻测试仪完全绝缘的塑料外壳抗拉、防裂，因此也特别适用于在恶劣条件下的日常使用。内置的手电筒有助于快速、安全地找出有缺陷的导线。导通电阻测试不仅可以采用视觉显示，也可以采用声音显示。

**通用订货数据**

版本	Continuity tester for data cables
订货号	<a href="#">8808420000</a>
类型	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	36 mm	高度 (英寸)	1.4173 inch
宽度	70 mm	宽度 (英寸)	2.7559 inch
长度	140 mm	长度 (英寸)	5.5118 inch
净重	348.48 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 测量及测试设备

供电	9 V 电池	显示	数字式
----	--------	----	-----

## 分类

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		