



SnapIn 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var. 6 , 塑料, 带 RJ45 插芯

通用订货数据

版本	安装法兰, RJ45 法兰模块, 直式, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
订货号	8808440000
类型	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
数量	1 items

IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

22.39 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1

RJ45

端口 2

IDC

物品描述

RJ45 法兰模块, 直式

构成

带装配框的嵌入式法兰和 RJ45 模块, 带切割夹紧技术, 盖子不会丢失

布线

颜色编码的联接配置, 根据 EIA/TIA T568 A。 , EIA/TIA T568 B

颜色编码

浅灰

外壳基本材料

PA 66, UL 94: V-0

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

插针镀层

镍, 镀金

安装方式

开关柜, 分线盒

屏蔽

360度; 屏蔽触点

防护等级

IP67

插拔次数

750

通用标准

证书号 (DNV)

TAE00003EW

连接器标准

IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC

介电强度, 触点-触点

 ≥ 1000 V AC/DC

分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0


27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

图纸

尺寸图



IE-XM-RJ45/IDC-IP67


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45 耦合 / 模块

用于铜缆和光缆的IE接插件， IP20



通用订货数据

类型	IE-XRJ45/IDC	版本	
订货号	8808330000	法兰部件, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
GTIN (EAN)	4032248505913		
数量	1 ST		