

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var. 6, 塑料, 带
RJ45 插芯

通用订货数据

版本	连接插头, 电缆耦合, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010), 类型 6 符合 IEC 61076-3-106
订货号	8813090000
类型	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
数量	1 items

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

66.88 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1

RJ45

物品描述

电缆耦合

端口 2

IDC

构成

耦合, 包括
带切割夹紧技术的RJ45模
块

布线

颜色编码的联接配置, 根据
EIA/TIA T568 A。, EIA/
TIA T568 B

颜色编码

浅灰

外壳基本材料

PA 66, UL 94: V-0

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

插针镀层

镍, 镀金

最小护套直径

6 mm

最大护套直径

9.5 mm

安装方式

地面安装, 用于任意飞行的
连接, 墙体安装

屏蔽

360度 ; 屏蔽触点

防护等级

IP67

插拔次数

750

通用标准

证书号 (DNV)

TAE00003EW

连接器标准

IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5

分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图

