

IE-FM5Z2V00003MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线, LWL-跳线, 多模, SC-Duplex-SC-Duplex,
橙色, 导线直径 50 µm

通用订货数据

版本	预制电缆, 跳线, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, PVC, 3 m
订货号	8813320000
类型	IE-FM5Z2V00003MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248513178
数量	1 items

IE-FM5Z2V00003MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度 3 m 长度 (英寸) 118.1102 inch
净重 56.32 g

温度

存储温度 -25 °C...75 °C 工作温度 -5 °C...75 °C
安装温度 -5 °C...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用标准

连接器标准 IEC 61754-4

标准

连接器标准 IEC 61754-4

LWL

光纤类型 GOF, 多重模式, OM2 衰减 $\leq 2.7 \text{ dB/km @ 850 nm}, \leq 0.7 \text{ dB/km @ 1300 nm}$
带宽 $\geq 600 \text{ MHz*km @ 850 nm}, \geq 1200 \text{ MHz*km @ 1300 nm}$

右插头

插头, 右 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

左插头

插头, 左 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

插头

插头, 右 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 插头, 左 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

电缆的机械和材料属性

卤素 是 (PVC导线) 最小弯曲半径, 多次 60mm
最小弯曲半径, 单次 30mm 阻燃性 No

技术数据

www.weidmueller.com

电缆结构

护套直径	3*6 mm	护套颜色	橙色
标准名称	I-V(ZN)Y	护套材料	PVC
电缆结构	光纤软线	一次涂覆	245.00 µm
芯线直径	50 µm		

分类

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

图纸

分解图纸

