

**IE-FM6Z2V00002MST0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线, LWL-跳线, 多模, SC-Duplex-ST, 橙色, 导线直径 62.5  $\mu\text{m}$

**通用订货数据**

版本	预制电缆, 跳线, SC duplex IP 20, ST IP 20, 62.5 $\mu\text{m}$ , PVC, 2 m
订货号	<a href="#">881340000</a>
类型	IE-FM6Z2V00002MST0SD0X
GTIN (EAN)	4032248513253
数量	1 items

## IE-FM6Z2V00002MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

长度 2 m 长度 (英寸) 78.7402 inch  
净重 54.4 g

## 温度

存储温度 -25 °C...75 °C 工作温度 -5 °C...75 °C  
安装温度 -5 °C...50 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 通用标准

连接器标准 IEC 61754-2, IEC 61754-4

## 标准

连接器标准 IEC 61754-2, IEC 61754-4

## LWL

光纤类型 GOF, 多重模式, OM1 衰减  $\leq 3.2 \text{ dB/km @ 850 nm}$ ,  $\leq 9 \text{ dB/km @ 1300 nm}$   
带宽  $\geq 250 \text{ MHz*km @ 850 nm}$ ,  $\geq 600 \text{ MHz*km @ 1300 nm}$

## 右插头

插头, 右 ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

## 左插头

插头, 左 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

## 插头

插头, 右 ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 插头, 左 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

## 电缆的机械和材料属性

卤素 是 (PVC导线) 最小弯曲半径, 多次 60mm  
最小弯曲半径, 单次 30mm 阻燃性 No

技术数据

www.weidmueller.com

电缆结构

护套直径	3*6 mm	护套颜色	橙色
标准名称	I-V(ZN)Y	护套材料	PVC
电缆结构	光纤软线	一次涂覆	245.00 µm
芯线直径	62.5 µm		

分类

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

图纸

分解图纸

