



## AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

版本	端板, RS 100 卵石灰, 两侧直接安装端板, 宽度: 22 mm
订货号	<a href="#">8817790000</a>
类型	AP 100 D GR
GTIN (EAN)	4032248517756
数量	20 items

## AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	21.9 mm	深度 (英寸)	0.8622 inch
高度	108.2 mm	高度 (英寸)	4.2598 inch
宽度	22 mm	宽度 (英寸)	0.8661 inch
净重	7.5 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-2	绝缘材料	PA 66
绝缘材料组	I	表面处理	未处理的
基础材料	PA 66	相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI

## 常规数据

颜色编码	卵石灰	防护等级	IP20 (安装后)
比色表 (相似)	RAL 7032	密封选项	无

## 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


**AP 100 D GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)




## AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## RS 100 - 外壳型材



RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

## 通用订货数据

类型	PTSC KB40X14	版本
订货号	<a href="#">4019420000</a>	安装螺钉 (端子) , 0.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 16.9 mm, 高度: 7
GTIN (EAN)	4008190243029	mm
数量	100 ST	