

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var. 6 , 塑料, 带 RJ45 插芯

通用订货数据

版本	安装法兰, 耦合法兰, 90° 朝上, 6类 (ISO/IEC 11801), IP67
订货号	8829440000
类型	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
数量	1 items

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 50 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	RJ45 90°deg;
物品描述	耦合法兰, 90° 朝上	构成	带装配框的嵌入式法兰和 RJ45 模块套筒-套筒 90°, 向上 盖子不会丢失
颜色编码	浅灰	外壳基本材料	PA 66, UL 94: V-0
目录册	6类 (ISO/IEC 11801)	插针镀层	镍, 镀金
安装方式	开关柜, 分线盒	屏蔽	360度; 屏蔽触点
防护等级	IP67	插拔次数	750

通用标准

证书号 (DNV) TAE00003EW 连接器标准 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC 介电强度, 触点-触点 ≥ 1000 V AC/DC

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45 耦合 / 模块

用于铜缆和光缆的IE接插件, IP20



通用订货数据

类型	IE-XRJ45/IDC	版本	
订货号	8808330000	法兰部件, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
GTIN (EAN)	4032248505913		
数量	1 ST		