

## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SnapIn 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var. 6 , 塑料, 带 RJ45 插芯

### 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 安装法兰, 耦合法兰, 90° 朝下, 6类 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| 订货号        | <a href="#">8829450000</a>                   |
| 类型         | IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67                      |
| GTIN (EAN) | 4032248532476                                |
| 数量         | 1 items                                      |

## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 50 g

## 温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C  
安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

|      |                    |        |  |
|------|--------------------|--------|--|
| 端口 1 | RJ45               | 端口 2   | RJ45 90°deg;                               |
| 物品描述 | 耦合法兰, 90° 朝下       | 构成     | 带装配框的嵌入式法兰和 RJ45 模块套筒-套筒 90°, 向下<br>盖子不会丢失 |
| 颜色编码 | 浅灰                 | 外壳基本材料 | PA 66, UL 94: V-0                          |
| 目录册  | 6类 (ISO/IEC 11801) | 插针镀层   | 镍, 镀金                                      |
| 安装方式 | 开关柜, 分线盒           | 屏蔽     | 360度; 屏蔽触点                                 |
| 防护等级 | IP67               | 插拔次数   | 750  |

## 通用标准

证书号 (DNV) TAE00003EW 连接器标准 IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小  $\geq 1500$  V AC/DC 介电强度, 触点-触点  $\geq 1000$  V AC/DC

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |


**IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

尺寸图



## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### RJ45 耦合 / 模块

用于铜缆和光缆的IE接插件, IP20



### 通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | IE-XRJ45/IDC               | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">8808330000</a> | 法兰部件, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248505913              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |