

## RIM-I 3 110/230VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



## 插图类似

用于RIDERSERIES RCI/RCM继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 绿色或红色LED可选
- 用于UC供电电压

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | RIDER系列, LED模块, 额定控制电压: 110...230 V UC, 插拔联接 |
| 订货号        | <a href="#">8869660000</a>                   |
| 类型         | RIM-I 3 110/230VUC GN                        |
| GTIN (EAN) | 4032248614721                                |
| 数量         | 10 items                                     |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                     |
| 有效期        | 2026-06-30T00:00:00+02:00                    |
| 替代产品       | <a href="#">CXX L 63G</a>                    |

## RIM-I 3 110/230VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223759

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 32.1 mm | 深度 (英寸) | 1.2638 inch |
| 高度 | 10.5 mm | 高度 (英寸) | 0.4134 inch |
| 宽度 | 11.4 mm | 宽度 (英寸) | 0.4488 inch |
| 净重 | 1.67 g  |         |             |

## 温度

|      |                      |      |                |
|------|----------------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...70 °C       | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 湿度   | 40°C / 93% 相对湿度, 无凝结 |      |                |

## 失效概率

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| B10 | 280,000 AC15:<br>250Vac/3A |
|-----|----------------------------|

## 环保产品合规

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                              |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)           |
| SCIP       | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |

## 额定数据UL

|           |         |
|-----------|---------|
| cURus 证书号 | E223759 |
|-----------|---------|

## 控制侧

|        |                |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|
| 额定控制电压 | 110...230 V UC | 交流额定电流 | 1.5 mA |
| 额定功率   | 0.3 VA         | 状态显示   | 绿色 LED |

## 基本信息

|      |    |
|------|----|
| 颜色编码 | 透明 |
|------|----|

## 详细标准及认证情况

|           |         |
|-----------|---------|
| cURus 证书号 | E223759 |
|-----------|---------|

## 联接参数

|        |      |
|--------|------|
| 导线连接方式 | 插拔联接 |
|--------|------|

**RIM-I 3 110/230VUC GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据


分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

接线图



Dimensional drawing



## RIM-I 3 110/230VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Miscellaneous

| Order No.  | Type                  | Type code printed on part |
|------------|-----------------------|---------------------------|
| 8869770000 | RIM-I 3 6/60VAC       | EM 02                     |
| 8869790000 | RIM-I 3 110/230VAC    | EM 03                     |
| 8869710000 | RIM-I 4 24 UC VAR     | EM 04                     |
| 8869750000 | RIM-I 4 230 VUC CAR   | EM 05                     |
| 8869650000 | RIM-I 3 110/230VUC    | EM 06                     |
| 8869630000 | RIM-I 3 6/24VUC       | EM 07                     |
| 8869580000 | RIM-I 1 6/230V        | EM 09                     |
| 8869660000 | RIM-I 3 110/230VUC GN | EM 10                     |
| 8869640000 | RIM-I 3 6/24VUC GN    | EM 11                     |
| 8869600000 | RIM-I 2 6/24VDC GN    | EM 12                     |
| 8869730000 | RIM-I 4 110 VUC VAR   | EM 13                     |
| 8869610000 | RIM-I 3 24/60VUC      | EM 14                     |
| 8869670000 | RIM-I 2 24/60VDC      | EM 16                     |
| 8869590000 | RIM-I 2 6/24VDC       | EM 18                     |
| 8869680000 | RIM-I 2 24/60VDC GN   | EM 25                     |
| 8869690000 | RIM-I 210/230VDC      | EM 27                     |
| 8869700000 | RIM-I 2 110/230VDC GN | EM 28                     |
| 8870830000 | RIM-I R110/230V       | EM 29                     |
| 8869620000 | RIM-I 3 24/60VUC GN   | EM 30                     |
| 1172210000 | RIM-I 3 230VAC RC     | EM 31                     |