

**SRC-I QV P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



横联件，用于RIDERSERIES RCI中的插座

通用订货数据

版本	RIDERSERIES RCI, 横联
订货号	<a href="#">8870840000</a>
类型	SRC-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631681
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">CXI CCP 2P BL</a>

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

宽度	15.8 mm	宽度 (英寸)	0.622 inch
净重	0.9 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...85 °C
工作温度		湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 横截面数据

额定电流	12 A	绝缘	是
触摸安全保护	是	颜色编码	白色
横联端子数量	2	回路数	2
间距 P (单位 : mm)	13.00 mm		

## 基本信息

颜色编码 白色

## 联接参数


间距 P (单位 : mm) 13.00 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

应用举例


How to install cross connection



Plug cross connection direct  
into wire-connection opening

将横联联接插入至电缆接线处

应用举例



Cross connection:  
SRC-I QV P  
Part-No. 8870840000

Sockets:  
SRC-I 2CO P  
Part-No. 8869500000

横联件桥接至相邻底座上相同的接线点