

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



横联件，用于RIDERSERIES RCM中的插座

通用订货数据

版本	RIDERSERIES RCM, 横联
订货号	8870850000
类型	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	CXM CCP 2P RD

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

宽度	28 mm	宽度 (英寸)	1.1024 inch
净重	1.1 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-45 °C...70 °C
工作温度		湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

横截面数据

额定电流	12 A	绝缘	是
触摸安全保护	是	颜色编码	白色
横联端子数量	2	回路数	2
间距 P (单位 : mm)	25.50 mm	安装方式	插入的

基本信息

颜色编码	白色
------	----

联接参数


间距 P (单位 : mm)	25.50 mm
----------------	----------

分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

应用举例


How to install cross connection



Plug cross connection direct
into wire-connection opening

将横联接插入至电缆接线处

应用举例



Cross connection:
SCM-I QV P
Part-No. 8870850000

Sockets:
SCM-I xCO P

横联件桥接至相邻底座上相同的接线点