



预装 IE-导线, LWL-跳线, 多模, SC-Duplex-SC-Duplex,  
橙色, 导线直径 50 µm

通用订货数据

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 版本         | 预制电缆, 跳线, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, PVC, 5 m |
| 订货号        | <a href="#">8876350050</a>                                  |
| 类型         | IE-FM5Z2V00005MSD0SD0X                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248609598                                               |
| 数量         | 1 items                                                     |

## IE-FM5Z2V00005MSD0SD0X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |      |         |               |
|----|------|---------|---------------|
| 长度 | 5 m  | 长度 (英寸) | 196.8504 inch |
| 净重 | 85 g |         |               |

## 温度

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...75 °C | 工作温度 | -5 °C...75 °C |
| 安装温度 | -5 °C...50 °C  |      |               |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## 通用标准

连接器标准 IEC 61754-4

## 标准

连接器标准 IEC 61754-4

## LWL

|      |                                                   |    |                                             |
|------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 光纤类型 | GOF, 多重模式, OM2                                    | 衰减 | ≤ 2.7 dB/km @ 850 nm, ≤ 0.7 dB/km @ 1300 nm |
| 带宽   | ≥ 600 MHz*km @ 850 nm,<br>≥ 1200 MHz*km @ 1300 nm |    |                                             |

## 右插头

插头, 右 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

## 左插头

插头, 左 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

## 插头

|       |                                         |       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 插头, 右 | SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 | 插头, 左 | SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 |
|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|

## 电缆的机械和材料属性

|            |           |            |      |
|------------|-----------|------------|------|
| 卤素         | 是 (PVC导线) | 最小弯曲半径, 多次 | 60mm |
| 最小弯曲半径, 单次 | 30mm      | 阻燃性        | No   |

技术数据

电缆结构

|      |          |      |           |
|------|----------|------|-----------|
| 护套直径 | 3*6 mm   | 护套颜色 | 橙色        |
| 标准名称 | I-V(ZN)Y | 护套材料 | PVC       |
| 电缆结构 | 光纤软线     | 一次涂覆 | 245.00 µm |
| 芯线直径 | 50 µm    |      |           |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002607    | ETIM 9.0    | EC002607    |
| ETIM 10.0   | EC002607    | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |             |             |

分解图纸

