

## IE-FM6Z2V00005MSD0SD0X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线, LWL-跳线, 多模, SC-Duplex-SC-Duplex,  
橙色, 导线直径 62.5 µm

### 通用订货数据

版本	预制电缆, 跳线, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 5 m
订货号	<a href="#">8876360050</a>
类型	IE-FM6Z2V00005MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248609710
数量	1 items

IE-FM6Z2V00005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	5 m	长度 (英寸)	196.8504 inch
净重	86.24 g		

温度

存储温度	-25 °C...75 °C	工作温度	-5 °C...75 °C
安装温度	-5 °C...50 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用标准

连接器标准 IEC 61754-4

标准

连接器标准 IEC 61754-4

LWL

光纤类型	GOF, 多重模式, OM1	衰减	≤ 3.2 dB/km @ 850 nm, ≤ 9 dB/km @ 1300 nm
带宽	≥250 MHz*km @ 850 nm, ≥600 MHz*km @ 1300 nm		

右插头

插头, 右 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

左插头

插头, 左 SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

插头

插头, 右	SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽	插头, 左	SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽
-------	---	-------	---

电缆的机械和材料属性

卤素	是 (PVC导线)	最小弯曲半径, 多次	60mm
最小弯曲半径, 单次	30mm	阻燃性	No

技术数据

www.weidmueller.com

电缆结构

护套直径	3*6 mm	护套颜色	橙色
标准名称	I-V(ZN)Y	护套材料	PVC
电缆结构	光纤软线	一次涂覆	245.00 µm
芯线直径	62.5 µm		

分类

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

图纸

分解图纸

