

**IE-FM5Z2V00020MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线, LWL-跳线, 多模, ST-ST, 橙色, 导线直径  
50 µm

**通用订货数据**

版本	预制电缆, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 20 m
订货号	<a href="#">8876370200</a>
类型	IE-FM5Z2V00020MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248645732
数量	1 items

**IE-FM5Z2V00020MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

长度	20 m	长度 (英寸)	787.4016 inch
净重	280 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...75 °C	工作温度	-5 °C...75 °C
安装温度	-5 °C...50 °C		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**通用标准**

连接器标准 IEC 61754-2

**标准**

连接器标准 IEC 61754-2

**LWL**

光纤类型	GOF, 多重模式, OM2	衰减	≤ 2.7 dB/km @ 850 nm, ≤ 0.7 dB/km @ 1300 nm
带宽	≥600 MHz*km @ 850 nm, ≥1200 MHz*km @ 1300 nm		

**右插头**

插头, 右 ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

**左插头**

插头, 左 ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

**插头**

插头, 右	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽	插头, 左	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽
-------	----------------------------------	-------	----------------------------------

**电缆的机械和材料属性**

卤素	是 (PVC导线)	最小弯曲半径, 多次	60mm
最小弯曲半径, 单次	30mm	阻燃性	No

**IE-FM5Z2V00020MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**电缆结构**

护套直径	3*6 mm	护套颜色	橙色
标准名称	I-V(ZN)Y	护套材料	PVC
电缆结构	光纤软线	一次涂覆	245.00 µm
芯线直径	50 µm		

**分类**

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

图纸

分解图纸

