

IE-FM6Z2V00010MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线, LWL-跳线, 多模, ST-ST, 橙色, 导线直径
62.5 µm

通用订货数据

版本	预制电缆, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 10 m
订货号	8876380100
类型	IE-FM6Z2V00010MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248609772
数量	1 items

IE-FM6Z2V00010MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	10 m	长度 (英寸)	393.7008 inch
净重	156 g		

温度

存储温度	-25 °C...75 °C	工作温度	-5 °C...75 °C
安装温度	-5 °C...50 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

通用标准

连接器标准 IEC 61754-2

标准

连接器标准 IEC 61754-2

LWL

光纤类型	GOF, 多重模式, OM1	衰减	≤ 3.2 dB/km @ 850 nm, ≤ 9 dB/km @ 1300 nm
带宽	≥250 MHz*km @ 850 nm, ≥600 MHz*km @ 1300 nm		

右插头

插头, 右 ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

左插头

插头, 左 ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

插头

插头, 右	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽	插头, 左	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽
-------	----------------------------------	-------	----------------------------------

电缆的机械和材料属性

最小弯曲半径, 多次	60mm	最小弯曲半径, 单次	30mm
------------	------	------------	------

IE-FM6Z2V00010MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

电缆结构

护套直径	3*6 mm	护套颜色	橙色
标准名称	I-V(ZN)Y	护套材料	PVC
电缆结构	光纤软线	一次涂覆	245.00 µm
芯线直径	62.5 µm		

分类

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

图纸

分解图纸

