

**IE-XM-RJ45/RJ45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



导轨插座，RJ45 接线盒设计 符合 IEC 60603-7-5 1

**通用订货数据**

版本	安装导轨出线, RJ45, 耦合 RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">8879050000</a>
类型	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
数量	1 items

## IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

净重

49 g

## 温度

存储温度

工作温度

-25 °C...70 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

端口 1

RJ45

端口 2

RJ45

物品描述

耦合 RJ45 - RJ45

构成

用于标记的观察窗  
1 TE 间距尺寸根据 DIN  
43880, 可安装

布线

颜色编码的联接配置, 根据  
EIA / TIA T568 A (铜)

颜色编码

浅灰

外壳基本材料

PA 66, UL 94: V-0

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

安装方式

TS 35

屏蔽

360度; 屏蔽触点

防护等级

IP20

插拔次数

750

## 通用标准

证书号 (DNV)

TAE00003EW

连接器标准

IEC 60603-7-5

证书号 (cULus)

E316369

## 电气特性

触点电阻

≤ 20 mΩ

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC

介电强度, 触点-触点

≥ 1000 V AC/DC

绝缘电阻

500 MΩ

50 °C 下载流量

1 A

PoE / PoE+

符合 IEEE 802.3at

## 分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



产品图片



产品图片



## IE-XM-RJ45/RJ45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 出口标记号



魏德米勒提供用于安装导轨插座标签板的标记笔

优点：

- 白色
- 空白
- 在标签纸上

### 通用订货数据

类型	IE-DM	版本	
订货号	<a href="#">8813500000</a>		
GTIN (EAN)	4032248513345		
数量	50 ST		