

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



导轨插座，RJ45 接线盒设计 符合 IEC 60603-7-51

通用订货数据

版本	安装导轨出线， RJ45, 耦合 RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	8879050000
类型	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E316369

尺寸和重量

净重	49 g
----	------

温度

存储温度	工作温度	-25 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	RJ45
物品描述	耦合 RJ45 - RJ45	构成	用于标记的观察窗 1 TE 间距尺寸根据 DIN 43880, 可安装
布线	颜色编码的联接配置, 根据 EIA / TIA T568 A (铜)	颜色编码	浅灰
外壳基本材料	PA 66, UL 94: V-0	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
安装方式	TS 35	屏蔽	360度; 屏蔽触点
防护等级	IP20	插拔次数	750

通用标准

证书号 (DNV)	TAE00003EW	连接器标准	IEC 60603-7-5
证书号 (cULus)	E316369		

电气特性

触点电阻	≤ 20 mΩ	电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 1500 V AC/DC
介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC	绝缘电阻	500 MΩ
50 °C 下载流量	1 A	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



产品图片



产品图片



IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

出口标记号



魏德米勒提供用于安装导轨插座标签板的标记笔
优点：
• 白色
• 空白
• 在标签纸上

通用订货数据

类型	IE-DM	版本
订货号	8813500000	
GTIN (EAN)	4032248513345	
数量	50 ST	