

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var. 6 , 塑料, 带 USB 插芯

通用订货数据

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 版本 | 安装法兰, USB法兰, 6类 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| 订货号 | 8892670000 |
| 类型 | IE-XM-USB/USB-IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248641123 |
| 数量 | 1 items |

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 37 g

温度

存储温度 工作温度 -20 °C...85 °C
 安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PB47 USB /M12 I通用参数

| | | | |
|--------|-------------------|------|--------------------|
| 端口 1 | USB | 端口 2 | USB |
| 物品描述 | USB法兰 | 颜色编码 | 浅灰 |
| 外壳基本材料 | PA 66, UL 94: V-0 | 目录册 | 6类 (ISO/IEC 11801) |
| 安装方式 | 开关柜, 分线盒 | 屏蔽 | 360度; 屏蔽触点 |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | 750 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45 耦合 / 模块

用于铜缆和光缆的IE接插件, IP20



通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | IE-XRJ45/IDC | 版本 | |
| 订货号 | 8808330000 | 法兰部件, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 | |
| GTIN (EAN) | 4032248505913 | | |
| 数量 | 1 ST | | |