数据信息页

IE-FM5Z2VO0010MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线，LWL-跳线，多模，SC-Duplex-ST，橙色, 导线直径 50 µm

通用订货数据

版本	预制电缆，跳线, SC duplex IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 10 m
订货号	8896340100
类型	IE-FM5Z2VO0010MST0SD0X
GTIN (EAN)	4032248645749
数量	1 items

数据信息页

IE-FM5Z2VO0010MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

长度	10 m	长度 (英寸)	393.7008 inch
净重	138 g		

温度

存储温度	-25 °C...75 °C	工作温度	-5 °C...75 °C
安装温度	-5 °C...50 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7a73bd7c-68d0-44c1-8bb0-2d35e9f672e7

通用标准

连接器标准	IEC 61754-2, IEC 61754-4

标准

连接器标准	IEC 61754-2, IEC 61754-4

LWL

光纤类型	GOF, 多重模式, OM2	衰减	≤ 2.7 dB/km @ 850 nm, ≤ 0.7 dB/km @ 1300 nm
带宽	≥600 MHz*km @ 850 nm, ≥1200 MHz*km @ 1300 nm		

右插头

插头，右	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

左插头

插头，左	SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

插头

插头，右	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽	插头，左	SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

电缆的机械和材料属性

卤素	是（PVC导线）	最小弯曲半径，多次	60mm
最小弯曲半径，单次	30mm	阻燃性	No

数据信息页

IE-FM5Z2VO0010MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电缆结构

护套直径	3*6 mm	护套颜色	橙色
标准名称	I-V(ZN)Y	护套材料	PVC
电缆结构	光纤软线	一次涂覆	245.00 µm
芯线直径	50 µm		

分类

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

IE-FM5Z2VO0010MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

分解图纸

