

## IE-M12-ADAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 通用订货数据

版本	转接器, 直, RJ45, M12, 5 类 (ISO/IEC 11801), IP67
订货号	<a href="#">8901620000</a>
类型	IE-M12-ADAP S
GTIN (EAN)	4032248653577
数量	1 items

## IE-M12-ADAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E471884

## 尺寸和重量

净重	32 g
----	------

## 温度

存储温度	-40 °C...80 °C	工作温度	-25 °C...80 °C
安装温度			

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

## 技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	D-编码
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	PA 66
目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)	防护等级	IP67

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口 1	RJ45
端口 2	M12	物品描述	转换头, 直
构成	M12 孔式到RJ45孔式	外壳基本材料	PA 66
目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)	联接螺纹	M12
插针镀层	镀金的	屏蔽	是
防护等级	IP67		

## 标准

连接器标准	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
-------	--------------------------------

## 电气特性

触点电阻	≤ 10 mΩ	50 °C 下载流量	1 A
------	---------	------------	-----

## 技术数据

回路数	4	编码	D-编码
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
类型	直	外壳基本材料	PA 66
防护等级	IP67		

### 技术数据

#### 分类

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**IE-M12-ADAP S**



**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸图**

**尺寸图**



**安装开孔**

