

**通用订货数据**

版本	PCB 联接器 M12, 焊接连接, 5 类 (ISO/IEC 11801), IP65, 符合 DIN EN 60529 标准
订货号	<a href="#">8902810000</a>
类型	IE-M12-PCBCE
GTIN (EAN)	4032248658190
数量	60 items

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

净重	10.62 g
----	---------

**温度**

存储温度	工作温度	-25 °C...85 °C
安装温度		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3

**PCB 接插件技术数据**

回路数	4	编码	D-编码
防护等级	IP65, 符合 DIN EN 60529 标准	外壳基本材料	CuZn, 聚酰胺, 经镀镍处理的
联接螺纹	M12		

**PB47 USB /M12 I通用参数**

回路数	4	端口 1	M12
端口 2	焊接连接	物品描述	联接元件
构成	可回流	外壳基本材料	CuZn, 聚酰胺, 经镀镍处理的
目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)	联接螺纹	M12
屏蔽	360° 屏蔽插针	防护等级	IP65, 符合 DIN EN 60529 标准

**重要注意事项**

备注

**分类**

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		


**IE-M12-PCBCE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸图**



**尺寸图**

