IE-C6FS8UG0008A40A40-G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





预装 IE-导线,跳线 CabinetLine, Cat.6, PUR, 绿色

通用订货数据

版本	系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.8 m	
订货号	<u>8941350008</u>	
类型	IE-C6FS8UG0008A40A40-G	
GTIN (EAN)	4050118692938	
数量	1 items	

IE-C6FS8UG0008A40A40-G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	C E CULUS	UK	
ROHS	一致		
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>		
证书号 (cULus)	E316369		
尺寸和重量			
长度	0.8 m	长度 (英寸)	31.4961 inch
净重	32.4 g	KIX (X 1)	
温度			
存储温度 安装温度	-40 °C85 °C -10 °C60 °C	工作温度	-40 °C85 °C
	-10 °C60 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	物质 (SVHC)	
电缆专用标准			
非专用通信电缆设备	ISO / IEC 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568- B.2-10, EN 50173-1:2007	燃气的腐蚀性	According to EN50288-2-2
通用标准			
证书号 (cULus)	E316369		
标准			
非专用通信电缆设备	ISO / IEC 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568- B.2-10, EN 50173-1:2007	燃气的腐蚀性	According to EN50288-2-2
电气特性			
PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at		
右插头			
插头,右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
左插头			
插头,左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽		

目录日期/图纸 2



IE-C6FS8UG0008A40A40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽	插头,左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	1 kHz 的电容	46 nF/km
4.27 ns/m	测试电压: 线与线之间屏蔽	750 V DC, 1 分钟
25 ns/100m	特性阻抗	100 ± 15 Ω 在 1-100 MHz, 100 ± 22 Ω 在 100-250 MHz, 100 ± 25 Ω 在 250-600 MHz
in accordance with IEC 60811-2-1	无硅胶 	是
是	卤素	无卤, 符合IEC 60754-2标 准
10 x 电缆直径	最小弯曲半径,单次	5 *直径
非常好	阻燃性	in accordance with IEC 60332-1 / UL 1581 FT2
According to EN50288-2-2		
		绿色
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0.1 mm ²		S/FTP
		PE
		6 mm
		铝膜
		屏蔽编织铜导线
60 %	导线材料	涂锡铜绞线
白 - 蓝, 白 - 橙, 白 - 绿, 白 - 棕		
F0002F00	ETIM 7.0	F0003E00
•		EC002599
		EC002599
		27-06-03-08
		27-06-03-08
		27-06-03-08
-	ECLASS 14.0	27-06-03-08
27-06-03-08		
	<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Table Tab

目录日期/图纸 3

数据信息页

IE-C6FS8UG0008A40A40-G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

布线 尺寸图

RJ45 1 white (orange) 1 PJ45 2 orange 2 3 white (green) 3 blue 4 white (blue) 5 6 green 6 7 white (brown) 7 8 brown 8







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

5

通用订货数据

ALE / 13 P3 D4 .	~^3/H	
类型	TM-I 12 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718411044</u>	TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718431044</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 ST	