

IE-TO-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

导轨插座, RJ45 接线盒设计 符合 IEC 60603-7-51

通用订货数据

版本	安装导轨出线, RJ45, 耦合, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	8946920000
类型	IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248734801
数量	1 items

IE-T0-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E471884

尺寸和重量

净重	52.1 g
----	--------

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度	湿度	0...93 % 相对湿度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

参考产品	IE-BI-RJ45-C	端口 1	RJ45
端口 2	RJ45	构成	模块/耦合器到安装导轨开关式电压联接
布线	耦合	颜色编码	浅灰
抗冲击稳定性符合 IEC 60512-6-3	250 ms-2	抗振动稳定性符合 IEC 60512-6-4	50 ms-2 正弦 (9...500 Hz)
湿度	0...93 % 相对湿度	外壳基本材料	PA UL 94 VO, PA 66 UL VO E63957
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	触点材料	弹簧钢, Ni 1.2 µm
插针镀层	金(Au) ≥ 0.8µm	安装方式	TS 35
屏蔽	是	防护等级	IP20
插拔次数	750 (RJ45)		

通用标准

连接器标准	IEC 60603-7-51	证书号 (cULus)	E471884
-------	----------------	-------------	---------

电气特性

触点电阻	≤ 20 mΩ	电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 1500 V AC/DC
介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC	绝缘电阻	500 MΩ
50 °C 下载流量	1 A	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3af

分类

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


IE-T0-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



图纸



IE-T0-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	