

IE-TO-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



导轨插座, RJ45模块设计符合 IEC 60603-7-51, 适合直径不超过 1.6 mm 的导线

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 安装导轨出线, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 订货号 | 8946940000 |
| 类型 | IE-TO-RJ45-FJ-B |
| GTIN (EAN) | 4032248734924 |
| 数量 | 10 items |

IE-T0-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| 证书号 (cULus) | E471884 |

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 54.4 g |
|----|--------|

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 | 湿度 | 0...93 % 相对湿度 |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|--|
| 参考产品 | IE-BI-RJ45-FJ-B | 端口 1 | RJ45 |
| 端口 2 | IDC | 构成 | 模块/耦合器到安装导轨开关式电压联接 |
| 布线 | EIA/TIA T568 B | 颜色编码 | 浅灰 |
| 抗冲击稳定性符合 IEC 60512-6-3 | 250 ms-2 | 抗振动稳定性符合 IEC 60512-6-4 | 50 ms-2 正弦 (9...500 Hz) |
| 湿度 | 0...93 % 相对湿度 | 外壳基本材料 | PA UL 94 VO, PA 66 UL VO E63957 |
| 最小绝缘直径 | 0.85 mm | 最大绝缘直径 | 1.6 mm |
| 目录册 | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) | 触点材料 | 弹簧钢, Ni 1.2 µm |
| 插针镀层 | 金(Au) ≥ 0.8µm | 连接线经, 硬导线 | 0.4...0.64 mm |
| 连接导线截面积, 硬导线 (AWG) | AWG 24...AWG 22 | 连接直径, 软导线 | 0.48...0.76 mm |
| 连接导线截面积, 软导线 (AWG) | AWG 26...AWG 22 | 最小护套直径 | 5.5 mm |
| 最大护套直径 | 10 mm | 安装方式 | TS 35 |
| 屏蔽 | 是 | 防护等级 | IP20 |
| 插拔次数 | 750 (RJ45) | 可重新联接 | ≥ 10 循环, 针对 AWG 23-26, ≥ 4 循环, 针对 AWG 22 |

通用标准

| | | | |
|-------|----------------|-------------|---------|
| 连接器标准 | IEC 60603-7-51 | 证书号 (cULus) | E471884 |
|-------|----------------|-------------|---------|

电气特性

| | | | |
|-------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 触点电阻 | ≤ 20 mΩ | 电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小 | ≥ 1500 V AC/DC |
| 介电强度, 触点-触点 | ≥ 1000 V AC/DC | 绝缘电阻 | 500 MΩ |
| 50 °C 下载流量 | 1 A | PoE / PoE+ | 符合 IEEE 802.3bt |

技术数据

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000313 | ETIM 9.0 | EC000313 |
| ETIM 10.0 | EC000313 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 | | |


IE-T0-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图




IE-TO-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | ESG 9/11 K MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1857440000 | ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 数量 | 200 ST | |