数据信息页

IE-TO-RJ45-FJ-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

导轨插座, RJ45模块设计 符合 IEC 60603-7-51,适合直 径不超过 1.6 mm 的导线

通用订货数据

| 版本 | 安装导轨出线, RJ45, PROFINET, IP20, 5 类 (ISO/IEC 11801) | | |
|------------|---|--|--|
| 订货号 | <u>8946950000</u> | | |
| 类型 | IE-TO-RJ45-FJ-P | | |
| GTIN (EAN) | 4032248734931 | | |
| 数量 | 10 items | | |

目录日期/图纸

IE-TO-RJ45-FJ-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | |
|--|--|------------------------|------------------------------------|
| ROHS | 一致 | | |
| 尺寸和重量 | | | |
| W. Z. | 540 | | |
| 净重 ———————————————————————————————————— | 54.2 g | | _ |
| 温度 | | | |
| 存储温度 | | 工作温度 | -40 °C70 °C |
| 安装温度 | | 湿度 | 093 % 相对湿度 |
| 环保产品合规 | | | |
| RoHS 合规状态 | 合规,无例外 | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | |
| 通用参数 | | | |
| 参考产品 | IE-BI-RJ45-FJ-P | 端口1 | RJ45 |
| <u>> 3</u> 端口 2 | IDC | 构成 | 模块/耦合器到安装导轨开 关式电压联接 |
| 布线 | PROFINET | | <u> </u> |
| 抗冲击稳定性符合 IEC 60512-6-3 | 250 ms-2 | 抗振动稳定性符合 IEC 60512-6-4 | 50 ms-2 正弦 (9500 Hz) |
| 湿度 | 093 % 相对湿度 | 外壳基本材料 | PA UL 94 VO, PA 66 UL VO E63957 |
| 最大绝缘直径 | 1.6 mm | 目录册 | 5 类 (ISO/IEC 11801) |
| 触点材料 | 弹簧钢, Ni 1.2 μm | | 金(Au) ≥ 0.8μm |
| 连接线经,硬导线 | 0.40.64 mm | 连接导线截面积,硬导线 (AWG) | AWG 24AWG 22 |
| 连接直径,软导线 | 0.480.76 mm | 连接导线截面积,软导线 (AWG) | AWG 26AWG 22 |
| 最小护套直径 | 5.5 mm | | 10 mm |
| 安装方式 | TS 35 | 屏蔽 | 是 |
| 防护等级 | IP20 | | 750 (RJ45) |
| 可重新联接 | ≥ 10 循环,针对 AWG 23-26, ≥ 4 循环,针对 AWG 22 | | |
| 通用标准 | | | |
| 连接器标准 | IEC 60603-7-51 | | |
| 电气特性 | <u> </u> | | |
| | | | |
| 触点电阻 | ≤ 20 mΩ | 电源联接器耐压强度,触点-触点,最小 | |
| 介电强度,触点-触点 | ≥ 1000 V AC/DC | 绝缘电阻 | 500 ΜΩ |
| 50 ℃ 下载流量 | 1 A | PoE / PoE+ | 符合 IEEE 802.3bt |
| 分类 ———————————————————————————————————— | | | |
| ETIM 6.0 | EC000313 | ETIM 7.0 | EC000313 |
| ETIM 8.0 | EC000313 | ETIM 9.0 | EC000313 |
| ETIM 10.0 | EC000313 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 9.1 | 19-17-01-25 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 | | |

目录日期/图纸 2

IE-TO-RJ45-FJ-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸 尺寸图

IE-TO-RJ45-FJ-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

空白

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 9/11 K MC NE WS

订货号 1857440000

4032248402731 GTIN (EAN)

200 ST 数量

ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的