

IE-TO-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



导轨插座, SC-RJ 接线盒设计, 符合 IEC 61754-24

通用订货数据

版本	安装导轨出线, 光纤, SCRJ, 单模, IP20
订货号	8947000000
类型	IE-TO-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4032248735013
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UL 证书号	E477798

尺寸和重量

净重	22 g
----	------

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	浅灰	外壳基本材料	PA UL 94 VO
安装方式	TS 35	防护等级	IP20
插拔次数	1000	光纤类型	单模
插入损耗	≤ 0.5 dB	端口 1	SCRJ
端口 2	SCRJ		

通用标准

连接器标准	IEC 61754-24	UL 证书号	E477798
-------	--------------	--------	---------


分类

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	