数据信息页

IE-TO-LCD-MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





安装导轨接口,LC 双工接线设计符合 IEC 61754-20 标准

通用订货数据

| 版本 | 安装导轨出线, POF, IP20 | 光纤, LC-Duplex, 多重模式, GOF, |
|------------|----------------------|---------------------------|
| 订货号 | 8947010000 | |
| 类型 | IE-TO-LCD-MM | |
| GTIN (EAN) | 40322487350 | 20 |
| 数量 | 10 items | |

IE-TO-LCD-MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | | |
| ROHS | 一致 | | | |
| 尺寸和重量 | | | | |
| | | | | |
| 净重 | 32.5 g | | | |
| 温度 | | | | |
| 存储温度 | | 工作温度 | -40 °C70 °C | |
| 好调 <i>画</i> 及 | | | -40 C70 C | |
| 环保产品合规 | | | | |
| D-UC 会切比 大 | ᄼᄳᅩᅜᆒᇄ | | | |
| RoHS 合规状态 REACH SVHC | 合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | | |
| TLACIT SVIIC | ↑ 地位 U.I WL™ 的同反大注物从 (3VDU) | | | |
| 通用参数 | | | | |
| 颜色编码 | | | PA UL 94 V0 | |
| 安装方式 | TS 35 | 防护等级 | IP20 | |
| 插拔次数 | 1000 | | 多重模式, GOF, POF | |
| 插入损耗 | ≤ 0.4 dB | 端口1 | LC Duplex | |
| 端口 2 | LC Duplex | | • | |
| 通用标准 | | | | |
| 连接器标准 | IEC 61754-20 | | | |
| 分类 | 120 01704 20 | | , | |
| <u> </u> | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000313 | ETIM 7.0 | EC000313 | |
| ETIM 8.0 | EC000313 | ETIM 9.0 | EC000313 | |
| ETIM 10.0 | EC000313 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-20 | |
| ECLASS 9.1 | 19-17-01-25 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-20 | |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-20 | |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 | |
| | | | | |

目录日期/图纸 2

数据信息页

IE-TO-LCD-MM




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



IE-TO-LCD-MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 9/11 K MC NE WS

订货号 1857440000

4032248402731 GTIN (EAN)

200 ST 数量

ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的