

IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



安装导轨接口，LC 双工接线设计符合 IEC 61754-20 标准

通用订货数据

版本	安装导轨出线, 光纤, LC-Duplex, 多重模式, GOF, POF, IP20
订货号	<a href="#">8947010000</a>
类型	IE-TO-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248735020
数量	10 items

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	32.5 g
----	--------

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## 通用参数

颜色编码	浅灰	外壳基本材料	PA UL 94 V0
安装方式	TS 35	防护等级	IP20
插拔次数	1000	光纤类型	多重模式, GOF, POF
插入损耗	≤ 0.4 dB	端口 1	LC Duplex
端口 2	LC Duplex		


## 通用标准

连接器标准	IEC 61754-20
-------	--------------

## 分类

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

尺寸图



空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备：Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点：

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本	
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的	
GTIN (EAN)	4032248402731		
数量	200 ST		