


IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于铜缆和光缆的IE接插件， IP20

通用订货数据

版本	安装法兰, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
订货号	8952950000
类型	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
数量	24 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 21.33 g

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ45	外壳基本材料	铸铝
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	屏蔽	360度 ; 屏蔽触点
防护等级	IP20	插入力	≤ 30N
插拔次数	750		

通用标准

连接器标准 IEC 60603-7-5

电气特性

触点电阻	≤ 20 mΩ	电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 1500 V AC/DC
介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC	50 °C 下载流量	1 A
PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at		

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



尺寸图



安装开孔

