



通用订货数据

订货号	8978580000
类型	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
长度	50 mm	长度 (英寸)	1.9685 inch
直径	1 mm	净重	160 g

温度

存储温度	-25 °C...70 °C	工作温度	-10 °C...50 °C
湿度	10...90 % (无凝结)		

失效概率

SIL 符合 IEC 61508

无

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

输入

输入电阻	22 kΩ	型号	USB 2.0 (USB 类型 A 插头)
输入电压	1.6...5.6 V DC	输入电流	≤ 100 mA

输出

负载阻抗电流	≤ 300 Ω	类型	RS232 (4 回路 2.5 mm 插头)
输出电压, 备注	3.3 V 调整	接口电平	1.8...5.6 V (自动调整)
激励参数	9...15 V typ. 12 V / 4 mA		

通用参数

防护等级	IP20	名义功耗	0.5 VA
标准功耗	0.01 W		

绝缘参数

绝缘电压	2.5 kV (输入/输出)
------	----------------

产品描述

产品描述 CBX200 USB 是一款 USB2.0/RS232 接口转换器, 带有电气隔离。它还为相连 RS232 设备提供可操控性和供电的附加功能。CBX200 USB 允许对 ACT20 产品系列和信号转换器 WAVE TTA 进行配置。


技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	19-20-05-92
ECLASS 15.0	19-20-05-92		

图纸

应用举例



应用举例



应用举例

