

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 用于魏德米勒 Z 系列横联件
- 用于 WQV 2.5 至 WQV 35 的横联件
- 用于 WSI 6 端子的横联窗口

通用订货数据

版本	Cutting tool for one-hand operation
订货号	9002170000
类型	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
数量	1 items

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	44 mm	高度 (英寸)	1.7323 inch
宽度	208 mm	宽度 (英寸)	8.189 inch
净重	280.78 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	切断工具, 适用于 Weidmüller Z 系列横联	类型	单手操作
------	--------------------------------	----	------

切割工具

铜导线, 单股, 最大(AWG)	2 AWG	铜导线, 单股, 最大	35 mm ²
铜导线, 细导线, 最大(AWG)	6 AWG	铜导线 - 多股, 最大	16 mm ²
铜导线, 多股, 最大(AWG)	2/0 AWG	铜导线, 多股, 最大	70 mm ²
铜导线, 最大 Ø	14 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		