

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 适用于必须在狭窄空间内切割电缆的场合
- 使用简单
- 省力
- 适合各种切割位置的角度要求
- 不适合钢线、钢护套电缆、铝合金和冷拉铜电缆
- 请勿剪切带电导线

通用订货数据

版本	断线工具, 前置切割装置
订货号	9002190000
类型	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-06-06T00:00:00+02:00

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	150 mm	高度 (英寸)	5.9055 inch
宽度	360 mm	宽度 (英寸)	14.1732 inch
净重	1642.78 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW6 技术数据

物品描述	前置电缆剪的外径高达 35 mm	类型	单手操作
------	------------------	----	------

切割工具

电缆类型	铜铝电缆	铜导线, 细导线, 最大(kcmil)	600 kcmil
铜导线 - 多股, 最大	300 mm ²	铜导线, 多股, 最大(kcmil)	600 kcmil
铜导线, 多股, 最大	300 mm ²	铜导线, 最大 Ø	35 mm
导线最大直径	36 mm	铝导线, 多股, 最大 (kcmil)	600 kcmil
铝导线, 多股, 最大 (mm ²)	300 mm ²	铝导线, 多股, 最大 Ø	35 mm

分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²