

## KT 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

## 通用订货数据

版本	断线工具, 单手操作式切割工具
订货号	<a href="#">9002650000</a>
类型	KT 8
GTIN (EAN)	4008190020163
数量	1 items

## KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

MAMID 认证



## 尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	65.5 mm	高度 (英寸)	2.5787 inch
宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
长度	65.5 mm	长度 (英寸)	2.5787 inch
净重	183.12 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## PW6 技术数据

物品描述	用于外径最大 8 mm 的切割工具	类型	单手操作
操作电压	1000 V		

## 切割工具

铜导线, 单股, 最大(AWG)	1 AWG	铜导线, 单股, 最大	50 mm <sup>2</sup>
铜导线, 细导线, 最大(AWG)	4 AWG	铜导线 - 多股, 最大	25 mm <sup>2</sup>
铜导线, 多股, 最大(AWG)	2 AWG	铜导线, 多股, 最大	35 mm <sup>2</sup>
铜导线, 最大 Ø	8 mm	操作电压	1000 V
数据电缆/电话电缆及控制电缆, 最大 Ø	8 mm	铝导线, 单股, 最大 (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>
铝导线, 多股, 最大 (AWG)	2 AWG	铝导线, 多股, 最大 (mm <sup>2</sup> )	35 mm <sup>2</sup>
铝导线, 多股, 最大 Ø	9 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

应用举例

 max. 8 mm

 max. 16 mm<sup>2</sup>

 max. 16 mm<sup>2</sup>

 max. 16 mm<sup>2</sup>

suggested cross-section range/  
Empfohlener Querschnittsbereich

