MEHA KP GN M-D-SPX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 采用 PVC、聚四氟乙烯 (PTFE) 和硅胶绝缘的柔性实心导线
- 刀口的特殊构造保证导线无损
- 无需单独拼接每根导线
- 易于更换的刀片插芯
- 全部插芯装入一个外壳内
- 刀片盒中的导杆有助于正确定位刀具内的导线

通用订货数据

	<u> </u>	
版本	附件, 刀具组	
订货号	<u>9003620000</u>	
类型	MEHA KP GN M-D-SPX	
GTIN (EAN)	4008190130527	
数量	1 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

	_	-In	壬	
ᆽ	١.	私	里	軍

深	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch
高度	11.5 mm	高度 (英寸)	0.4528 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
长度	26 mm	 长度 (英寸)	1.0236 inch
净重	3.68 a		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	

PW6 技术数据

物品描述 适用于 Mini-Duro-Stripax 的刀具套装,最小适用								
AWG20,适用于PTFE材料	物品描述	<u>t</u>		的刀具套装,最	最小适用			

剥线工具

电缆类型	特殊绝缘的导线	导线最大直径	0.8 mm
导线最小直径	0.55 mm	最大剥线长度	7 mm
最小剥线长度	3 mm	颜色编码	绿色

分类

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-04-48-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		