

**MEHA KP BL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**与插图相似**

- 采用 PVC、聚四氟乙烯 (PTFE) 和硅胶绝缘的柔性实心导线
- 刀口的特殊构造保证导线无损
- 无需单独拼接每根导线
- 易于更换的刀片插芯
- 全部插芯装入一个外壳内
- 刀片盒中的导杆有助于正确定位刀具内的导线

**通用订货数据**

版本	附件, 刀具组
订货号	<a href="#">9003630000</a>
类型	MEHA KP BL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190094256
数量	1 items

**MEHA KP BL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch
高度	11.5 mm	高度 (英寸)	0.4528 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
长度	26 mm	长度 (英寸)	1.0236 inch
净重	3.68 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

物品描述	适用于 Mini-Duro-Stripax 的刀具套装，最小适用 AWG20，适用于PTFE材料
------	--

**剥线工具**

电缆类型	特殊绝缘的导线	导线最大直径	0.92 mm
导线最小直径	0.88 mm	最大剥线长度	7 mm
最小剥线长度	3 mm	颜色编码	蓝色

**分类**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		