

MEHA KP BL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 采用 PVC、聚四氟乙烯 (PTFE) 和硅胶绝缘的柔性实心导线
- 刀口的特殊构造保证导线无损
- 无需单独拼接每根导线
- 易于更换的刀片插芯
- 全部插芯装入一个外壳内
- 刀片盒中的导杆有助于正确定位刀具内的导线

通用订货数据

版本	附件, 刀具组
订货号	9003630000
类型	MEHA KP BL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190094256
数量	1 items

MEHA KP BL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch
高度	11.5 mm	高度 (英寸)	0.4528 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
长度	26 mm	长度 (英寸)	1.0236 inch
净重	3.68 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	适用于 Mini-Duro-Stripax 的刀具套装, 最小适用 AWG20, 适用于PTFE材料
------	--

剥线工具

电缆类型	特殊绝缘的导线	导线最大直径	0.92 mm
导线最小直径	0.88 mm	最大剥线长度	7 mm
最小剥线长度	3 mm	颜色编码	蓝色

分类

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		